



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Unterspannungsauslöser
Kurzbezeichnung des Geräts	iMNs
[Uc] Steuerkreisspannung	220 - 240 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp	Verzögert
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 iC65 Acti 9 Acti9 ARA Acti 9 Acti9 iDPN Vigi Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti9 iSW-NA Acti 9 Acti9 RCA Acti 9 Acti9 iDPN (Chinesische Version) Acti 9 Acti9 iC60 Doppelklemmen-Leitungsschutzschalter Acti 9 Acti9 iC40
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben und unten: ja
Breite	18 mm
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 10 mm ² - fest Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,9 mm ² - fest Klemmenanschluss - 1 Kabel(n) 8 mm ² - flexibel Klemmenanschluss - 2 Kabel(n) 2,9 mm ² - flexibel mit Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm
Kompatibilitätscode	IMNs

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	9,6 cm

VPE 1 Gewicht	80 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	9 cm
VPE 2 Breite	26,5 cm
VPE 2 Länge	10 cm
VPE 2 Gewicht	710 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,882 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------