

Product data sheet

Characteristics

NU320830

Noua Unica, Intrerupator jaluzele 6A 2m, aluminiu



Principal

Gama de produse	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Control jaluzele
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Tip tehnologie	Electromecanic
Funcție de comutare	3 pozitii
Numar de clapete	3
Aplicatie a dispozitivului	Control
Culoare	Aluminiu
Tip de ambalaj	Flow-pack

Suplimentar

Curent nominal	6 A
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Durabilitate electrica	20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica	2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima	200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanța de deschidere	> 3 mm
Actuator	Clapeta si intrerupator cu revenire
Numar module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Sectiune cablu	0...2,5 Mm² rigid cablu 0...2,5 mm² flexibil cablu
Material	CuZn15: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa PBT (tereftalat de polibutilena) GF30: buton de eliberare
Marcaj	Pozitia 0 Sageata
Finisare suprafata	Lucios
Tratament specific – integrat in material	Vopsit
Mod de fixare	Clipsare
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Adancime	44,35 mm
Adancime de montaj	32,8 mm
Greutate neta	0,0335 kg
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
Standarde	SR EN 60669-1 Directiva de joasa tensiune

Certificari produs	UE[RETURN]AENOR[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Rezistentă la agenți chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protecție IP	IP4X
Grad de protecție IK	IK04
Caracteristica de mediu	Ulei Rezistent UV Acetona Sapun lichid Fluid de curățare a geamurilor Benzina Alcool Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,5 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	39 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8 cm
Latime a doua forma de impachetare	18 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	475 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	4,242 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala	
Garantie	18 luni