



Principal

Range of product	Acti9
Nome do produto	Acti9 TL40
Tipo de produto ou componente	Relé de impulsos
Nome abreviado do equipamento	TL40
Aplicação do aparelho	Padrão
Poles	2P
Composição de contactos de polos	2 NA
[In] corrente nominal	16 A
Tipo de rede	AC
Tensão do circuito de comando	230 V CA 50 Hz

Complementar

Frequência da rede	50 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	250 V AC 50 Hz
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V AC
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	2,5 kV
Tipo de controlo	Controle Remoto e Manual
Tipo de sinal de controlo	Impulso
Frequência de comutação	5 Operações de Comutação / Minuto
Duração do impulso	50 ms
Tipo de controlo remoto	Botão de pressão iluminado 3 mA
Sinalização local	Indicação ligado/desligado
Consumo de potência de manutenção VA	19 VA
Modo de montagem	Fixo
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	2
Altura	87 mm
Largura	18 mm
Profundidade	69 mm
Peso líquido	105 g
Durabilidade elétrica	AC-22 200000 ciclos
Ligações - terminais	Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm ² rígido Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1...2,5 mm ² rígido Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm ² flexível Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1...2,5 mm ² flexível Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm ² rígido Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm ² flexível Circuito de potência terminais tipo túnel 1 cabo(s) 1...4 mm ² flexível com casquilho Circuito de potência terminais tipo túnel 2 cabo(s) 1...2,5 mm ² flexível com casquilho Circuito de controlo terminais tipo túnel 1 cabo(s) 0,5...1,5 mm ² flexível com casquilho
Comprimento da tira do fio	9 mm
Binário de aperto	1 N.m
Compatibilidade de produtos	Sem auxiliares

Ambiente

Normas	IEC 60669-1 IEC 60669-2-2
Rótulos de qualidade	NF
Nível de ruído	60 dB
Grau de proteção IP	IP20em conformidade com IEC 60529 na abertura) IP40em conformidade com IEC 60529 na caixa)
Grau de poluição	3
Humidade relativa	95 %em55 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-20...50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	123 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	23,3 cm
Package 2 Weight	795 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,656 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------