

Product data sheet

Characteristics

NU352518

Noua Unica, Detector miscare cu Intrerupator I/
O 10A alb



Principal

Marca de produs	Schneider Electric
Gama	Noua Unica
Tip numar	NH3525
Tip produs sau componenta	Detector de miscare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Prezentare dispozitiv	Mecanism
Montare dispozitiv	Incastrat
Mod de fixare	Cu surub
Tip senzor	PIR
Tip de sarcina	Lampa cu incandescenta:2200 W la 230 V c.a. Lampa cu halogen:2000 W la 230 V c.a. Lampa LED:0...130 W la 230 V c.a. Motor (monofazat):1000 VA la 230 V c.a. Lampi cu halogeni de joasa tensiune:1050 VA la 12 V c.a. (transformator electronic) Lampi cu halogeni de joasa tensiune:500 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
Curent nominal	10 A 140 μ F 10 A cos phi = 0,6
Calibru fuzibili asociati	16 A
Culoare principala	Alb
Finisare suprafata	Lucios
Numar module	2 module
Numarul tastelor FUNCTION	1
Semnalizare locala	Stare 1 LED (rosu)
Unghi de detectare	160° orizontal
Fata de detectie	Frontal:8 M Lateral:8 m
Numar de iesiri	1
Tip de control	Control manual Control local detectie automata a sarcinii Comanda de la distanta prin buton auxiliar
Reglarea intensitatii luminoase	5...500 lux
Interval timp de intarziere	1...30 min
Auxiliare conectate	Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanța : 50 m
Echipament furnizat	Manual de utilizare
Configuratia cablarii	Fara neutru
Conexiuni - borne	Borna cu surub
Numar de terminale din bucla	2

Capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm ² pentru solid cablu(ri) 1.5...2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
Forma a capului surubului	Pozidriv No 1 si combi
Cuplu de strangere	0,5 N.m
Material	PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa Metal: borne Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Suport de montare	Perete
Tip de instalare	Instalare in interior
Cantitate pe set	1
Tip de ambalaj	Carton
Inaltimea de montare	1 m
Adancime de montaj	29 mm
Adancime	44 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,042 kg
Standarde	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 300-328 EN 60730-2-7
Directive	2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
Certificari produs	VDE[RETURN]NEMKO[RETURN]UE[RETURN]EAC[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Temperatura ambientala de functionare	5...40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	5...40 °C
Grad de protectie IP	IP20 IP21 cu marcaj pe partile vizuale
Grad de protectie IK	IK04

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	114,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,242 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Sustainable packaging	Yes
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------