

Product data sheet

Characteristics

XACA12

Post De Comanda Suspendat Gol Xac-A - 12 Deschideri In 1 Coloana



Principal

Gama de produse	Harmony XAC
Tip produs sau componenta	Post de comanda suspendat
Nume scurt al dispozitivului	XACA

Suplimentar

Tip post de comanda	Dublu izolat
Material carcasa	Polipropilena
Tip circuit electric	Circuit de comanda
Tip dulap	Carcasa goala
Numar de decupari	12 decupaje
Culoare post de comanda	Galben
Intrare pentru cablu	Manșon de cauciuc, cu intrare în trepte 8...26 mm
Sina de protectie	Fara
Centrul decuparii cutiei suspendate	30 mm
Standarde	IEC 60204-32 CSA C22.2 No 15 SR EN 60947-5-1 UL 60947-1
Certificari produs	CCC[RETURN]GOST
Tratament protector	TH
Temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
Rezistenta la vibratii	15 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Categorie de supratensiune	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP	IP65 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Greutate neta	1 kg

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,200 cm
Latime prima forma de impachetare	9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	74,000 cm

Greutate prima forma de impachetare	1,153 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	30
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	47,590 kg

Sustenabilitatea ofertei


Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.
(3) With trigger action Emergency stop head operator
(4) Internal $\varnothing$

Dimensions in mm

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62