



Principal

Gama de produse	Harmony XB7
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
Nume scurt al dispozitivului	XB7
Diametrul de montaj	22 mm
Cantitate indivizibila de vanzare	10
Grad de protectie IP	IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele în față) IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)
Forma a capului unitatii de semnalizare	Rotund
Tip de operator	Revenire cu arc
Profil utilizator	Albastru Incastrat, nemarcat
Tip si compozitie contacte	1 NO + 1 NC
Conexiuni - borne	Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm ² cu pini conformitate cu EN/IEC 60947-1 Borne cu surub, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm ² fara terminale de cablu conformitate cu EN/IEC 60947-1
Prezentare dispozitiv	Monolithic product

Suplimentar

CAD latime globala	29 mm
CAD inaltime globala	29 mm
CAD adancime globala	51,5 mm
Descriere borne ISO nr. 1	(21-22)NC (13-14)NO
Greutate neta	0,021 kg
Montare dispozitiv	Gaură de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu EN/IEC 60947-1
Centru de fixare	>= 30 x 40 mm (suport panou) metal - grosime: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (suport panou) plastic - grosime: 2...6 mm
Mod de fixare	Piuliță de fixare sub cap 2...2,4 N.m
Operare contacte	Decuplare lenta
Deschidere pozitiva	Cu contact NC conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa K
Durabilitate mecanica	1000000 cic
Cuplu de strangere	0,8...1,2 N.m conformitate cu EN 60947-1
Forma a capului surubului	Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita
Protectie la scurtcircuit	4 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare	0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1 0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1

Durabilitate electrica	1000000 Cic, DC-13, 0,3 A la 24 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 Cic, AC-15, 0,03 A la 230 V, rata de functionare <216000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, AC-15, 0,09 A la 240 V, rata de functionare <108000 cic/mn, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu EN/IEC 60947-5-1 anexa C
Securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ la 17 V, 5 mA conformitate cu EN/IEC 60947-5-4

Mediu

Tratament protector	TH
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
Temperatura ambiental de functionare	-25...70 °C
Categorie de supratensiune	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie NEMA	NEMA 12 conformitate cu UL 50 E NEMA 3 conformitate cu UL 50 E
Standarde	CSA C22.2 No 15 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 SR EN 60947-5-1 UL 60947-1 JIS C8201-1
Certificari produs	CCC[RETURN]GOST
Rezistenta la vibratii	5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri	50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,3 cm
Latime prima forma de impachetare	3 cm
Lungime prima forma de impachetare	3 cm
Greutate prima forma de impachetare	20 g

Sustenabilitatea ofertei


Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

Pushbutton, Flush Type


Dimensions



- e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

"U" Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring

