

Product data sheet

Characteristics

XVBC21B

unitate de bază + capac pentru baterie XVB -
cu conexiune AS-i - negru - IP65



Principal

Gama de produse	Harmony XVB Universal
Tip produs sau componenta	Unitate de baza cu capac
Nume componenta	XVBC

Suplimentar

Compatibilitate gama	Sistem de cablare AS-Interface
Material	Poliamidă armată cu fibră de sticlă: unitate de baza Policarbonat: acoperiți
Diametrul de montaj	70 mm
[Us] tensiune nominală de alimentare	Extern 19.2...30 V Linie AS-Interface 24...31.6 V
Consum de curent	250 mA sub sarcină via linia AS-Interface 30 mA sub sarcină extern 30 mA în gol
Profil interfata senzor actuator [AS-i]	S.7.F
Conexiune electrica	1 remote connector M12, lungime cablu: 1 m pentru linie AS-Interface
Intrare cablu	Intrare laterala
Stil de asamblare	Ansamblu client, pana la 5 unitati
[Ui] tensiune nominală de izolație	250 V conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV conformitate cu IEC 60947-1
Descriere borne ISO nr. 1	(COM-4)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-5)PW
Greutate neta	0,3 kg

Mediu

Certificari produs	CSA[RETURN]EAC[RETURN]AS-Interface Nr. 25701
Standarde	SR EN 60947-5-1
Tratament protector	TC
Temperatura ambietala pentru depozitare	-20...70 °C
Temperatura ambientală de functionare	-10...50 °C
Rezistenta la socuri	25 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta la vibratii	5 gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Categorie de supratensiune	Class I conformitate cu IEC 60536

Grad de protecție IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protecție NEMA	Type 4X conformitate cu UL (în interior)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	9,4 cm
Latime prima forma de impachetare	15,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,2 cm
Greutate prima forma de impachetare	276,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	18
Înălțime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,462 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.


Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.




- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC..., to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

