

Product data sheet

Characteristics

XVC1B3K

Turn Luminos 100Mm Rog



Principal

Gama de produse	Harmony XVC1
Tip produs sau componenta	Coloană luminoasă monobloc complet precablată
Unitate tip far sau baterie de indicatoare	3 unitati iluminate
Semnalizare sonora	Fara
Diametrul de montaj	100 mm
Nume componenta	XVC
Sursa de lumina	LED permanent sau intermitent rosu LED permanent sau intermitent portocaliu LED permanent sau intermitent verde
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V
Tip circuit de alimentare	C.c.

Suplimentar

Material	Polycarbonat: unitate iluminata ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza PBT + ABS (UL94-V0): capac superior
Montare produs	On base
Sectiune cablu	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Calibru AWG	AWG 18 AWG 22
Lungime cablu	500 mm
Marcaj	CE
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	0,8 kV
Consum de curent	300 mA
Frecventa intermitenta	0,7...3 Hz
Greutate neta	1,1 kg
Inaltime	372 mm

Mediu

Standarde	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certificari produs	UL
Tratament protector	TC
Temperatura ambietala pentru depozitare	-35...70 °C
Temperatura ambientala de functionare	-30...50 °C
Clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP	IP54 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	21,500 cm
Latime prima forma de impachetare	22,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	45,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,922 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare	9
Inaltime a doua forma de impachetare	75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	25,798 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata


Garantie contractuala

Garantie	18 luni
----------	---------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

