



Principal

Gama de produse	Harmony XVC1
Tip produs sau componenta	Coloană luminoasă monobloc complet precablată
Unitate tip far sau baterie de indicatoare	5 unități luminoase
Semnalizare sonora	Fara
Diametrul de montaj	100 mm
Nume componenta	XVC
Sursa de lumina	LED permanent sau intermitent rosu LED permanent sau intermitent portocaliu LED permanent sau intermitent verde LED permanent sau intermitent albastru LED permanent sau intermitent clar
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V
Tip circuit de alimentare	C.c.

Suplimentar

Material	Policarbonat: unitate iluminata ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza PBT + ABS (UL94-V0): capac superior
Montare produs	On base
Sectiune cablu	0,33 Mm ² 0,83 mm ²
Calibru AWG	AWG 22 AWG 18
Lungime cablu	500 mm
Marcaj	CE
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	0,8 kV
Consum de curent	500 mA
Frecventa intermitenta	0,7...3 Hz
Greutate neta	1,5 kg
Inaltime	528 mm

Mediu

Standarde	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3
Certificari produs	UL
Tratament protector	TC
Temperatura ambietala pentru depozitare	-35...70 °C
Temperatura ambietala de functionare	-30...50 °C
Clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conformitate cu IEC 61140
Grad de protectie IP	IP54 conformitate cu SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	20,5 cm
Latime prima forma de impachetare	20,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	63,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	3,125 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata


Garantie contractuala

Garantie	18 months
----------	-----------

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	216	8.50
2	294	11.57
3	372	14.65
4	450	17.72
5	528	20.79

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

