

Product data sheet

Characteristics

ZCP29

Corp Limitator Zcp - Compact - 2Nc - Salt Al
Curentului De Iesire



Principal

Gama de produse	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nume serie	Standard compact
Tip produs sau componenta	Corp limitator
Nume scurt al dispozitivului	ZCP
Design	Compact
Tip corp	Fix
Cap asociat	ZCE08 ZCE11 ZCEH2 ZCE10 ZCE66 ZCEH0 ZCE28 ZCE27 ZCE63 ZCE14 ZCE06 ZCE09 ZCE67 ZCE24 ZCE21 ZCE07 ZCE62 ZCE02 ZCE29 ZCE65 ZCE13 ZCE05 ZCE01 ZCE64
Material corp	Plastic
Numar de poli	2
Tip si compozitie contacte	2 NC
Operare contacte	Salt al curentului de iesire, simultan

Suplimentar

Componenta de conectare asociata	ZCPEN12 ZCPEG11 ZCPEP16 ZCPEP20 ZCPEG13 ZCPEF12
Conexiune electrica	Borne cu şurub, capacitate de prindere: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm ²
Forma de izolare a contactelor	Zb
Material contacte	Contacte placate cu argint
Deschidere pozitiva	Cu
Viteza minima de actionare	0,01 m/s
Marcare cod contact	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

[Ui] tensiune nominala de izolatie	300 V conformitate cu UL 60947-1 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 KV conformitate cu IEC 60664 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil, tip gG
Durabilitate electrica	5000000 Cic, DC-13 120 V, 1 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 5000000 Cic, DC-13 24 V, 3 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 5000000 cic, DC-13 48 V, 2 W, rata de funcţionare <60 cic/mn, factor de sarcină: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
Latime	31 mm
Inaltime	65 mm
Adancime	30 mm
Greutate neta	0,07 kg

Mediu

Compatibilitate produs	XCKP
Temperatura ambientala de utilizare	-25...70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,200 cm
Latime prima forma de impachetare	4,200 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,700 cm
Greutate prima forma de impachetare	62,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	81
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,377 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------