

A9Z61463

Acti9 iID - Aardlekschakelaar - 4P - 63A - 30mA - Type B-SI



Hoofd

Range	Acti 9
Product name	Acti 9 iID
Product or component type	Aardlekschakelaar
Device short name	iID
Device application	Fotovoltaïsch 3P snelheidsregelaar Heffen
Poles description	4P
Neutral position	Links
[In] rated current	63 A
Network type	AC
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type B-SI (Super Immunised)
Quality labels	VDE NF IMQ KEMA

Complementair

Locatie eenheid in systeem	Vertrekker Inkomer groep
Network frequency	50 Hz
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V AC 50 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel	Spanningsonafhankelijk
Nominaal uitschakel- en inschakelvermogen	Idm 1500 A Im 1500 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom	10 kA
[Ui] rated insulation voltage	500 V
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Contact position indicator	Ja
Control type	Omschakelen
Lokale signalering	AAN/UIT indicatie Voor aanwezigheid spanning: LED (groen) Uitschakelindicator
Mounting mode	Clip-on
Mounting support	DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	8
Height	88 mm
Width	72 mm
Depth	79 mm
Net weight	415 g
Colour	Wit
Mechanical durability	20000 cycles

Electrical durability	15000 cycles
Locking options description	Vergrendelingsapparaat
Connections - terminals	Dubbele klem voorkant1...35 mm ² stijf Dubbele klem voorkant1...25 mm ² flexibel Dubbele klem voorkant1...25 mm ² flexibel met kopring Dubbele klem achterkant1...25 mm ² stijf Dubbele klem achterkant1...16 mm ² flexibel Dubbele klem achterkant1...16 mm ² flexibel met kopring
Wire stripping length	14 mm for boven- of onderkant connection
Tightening torque	3,5 N.m boven- of onderkant

Omgeving

Standards	IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423 EN 61008-2-1
Product certifications	CCC[RETURN]KC
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK05
Pollution degree	3
Overvoltage category	IV
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3 kA conform aan EN/IEC 61008-1
Operating altitude	0...2000 m
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	450,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	12,659 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.