

Gegevensblad product

Kenmerken

713685

WIBE - Binddraad HT-2304 - 100m - Ø1,5mm - PVC - Zwart



Hoofd

Range	Wibe
Range of product	Wibe-kabelladders Wibe-kabelgoten
Product or component type	Spankabel
Device short name	HT

Complementair

Bestemming product	Kabelladder Vaste goot
Maximale belasting	25 kg
Material with surface treatment	PVC (polyvinylchloride) zwart
Diameter	1,5 mm
Gewicht product	0,3 kg / 100 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Package 1 Width	0,2 cm
Package 1 Length	100 cm
Package 1 Weight	18 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist