

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C18195

iMDU - Spanningsadaptermodule - 24-48V -
Acti9 Reflex iC60 hulpelementen



Hoofd

Productreeks	Acti9
Product or component type	Spanningsadapter
Device short name	iMDU

Complementair

Bereik compatibiliteit	Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Ui toegekende isolatiespanning	500 V
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV
Spanning stuurkring	24...48 V AC/DC
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	1
Height	78 mm
Width	9 mm
Depth	74 mm
Net weight	53 g
Colour	Wit
Hulpaansluitklem	Tunnelaansluitklemmenstijf 1,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel 1,5 mm ² Tunnelaansluitklemmenflexibel met kopring 1,5 mm ²
Wire stripping length	6 mm
Tightening torque	1 N.m
Compatibility code	IMDU

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529 IP40 in modulaire behuizing (Isolatie klasse II) conform aan IEC 60529
Tropicalisation	2
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	7,9 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	47,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	627,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,932 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------