

Gegevensblad product

Kenmerken

A9C62240

Reflex iC60N - Installatieautomaat 2P - 40A -
C-Karakteristiek - TI24-Interface



Hoofd

Device application	Distributie Controle
Range	Acti9
Product name	Reflex iC60
Device short name	Reflex iC60N
Product or component type	Geïntegreerde regelstroomonderbreker
Poles description	2P
Number of protected poles	2
Network type	AC
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Curve code	C

Complementair

In toegekende stroomsterkte	40 A
Network frequency	50/60 Hz
Breaking capacity code	N
Breaking capacity	20 kA Icu bij 220...240 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 10 kA Icu bij 380...415 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2
Ui toegekende isolatiespanning	500 V AC
Contact position indicator	Ja
Control type	Omschakelen Afstandsbediening door puls AAN/UIT-toets Afstandsbediening door houdbevel
Type controlesignaal	Impuls Onderhouden zeer lage spanning Onderhouden
Local signalling	Rode LED: fout Groene LED: apparaat AAN Knipperende LED: apparaat oververhit Knipperende LED: apparaat geactiveerd Knipperende LED: apparaat gereed
Spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
Us nominale voedingsspanning	230 V AC bij 50/60 Hz
Mounting mode	Vast
Mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm	9
Height	84 mm
Width	81 mm
Depth	77 mm
Colour	Wit
Mechanical durability	50000 cycles

Electrical durability	AC-1: 50000 cycles AC 50 Hz
Voorziening voor vergrendeling met hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Locking options description	Hangslot in uit-stand
Earth-leakage protection	Apart blok
Compatibiliteit product	Met PLC

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Pollution degree	3
Tropicalisation	2
Relative humidity	93 % bij 40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	611,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,857 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------