



Ana

Seri	Acti 9
Ürün adı	Acti9 DPN Vigı
Ürün ya da bileşen tipi	Aşırı akım koruması ile rezidüel akım kesici (RCBO)
Ürün grubu	DPN N Vigı
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	3P + N
Korumalı kutupların sayısı	3
Nötr konum	Sol
[In] nominal akım	40 A
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Toprak kaçığı hassasiyeti	30 mA
Toprak kaçığı koruması zaman gecikmesi	Anlık
Toprak kaçığı koruma sınıfı	AC tipi
Kesme kapasitesi	6000 A Icn -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2

Tamamlayıcı

Complementary	Çıkış
Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	380...415 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma sınırı	5...10 x In
Rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % x Icn -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Hominal kesme ve kapama kapasitesi	Idm 6000 A -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	AÇIK, KAPALI, hata açma
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst veya alt: EVET
Bağlantı aralığı	18 Mm fazlar arasında 9 mm faz ve nötr arasında
9 mm vida adımı	10
Yükseklik	91 mm
Genişlik	90 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	498 g

Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı Mühürlenebilir
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal üst veya alt0,75...16 mm ² sert Tünel tipi terminal üst veya alt0,33...10 mm ² esnek Tünel tipi terminal üst veya alt0,33...10 mm ² halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu	15 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku	2 N.m üst veya alt
Toprak kaçışı koruması	Entegre

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61009-2-1
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme derecesi	3
Aşırı gerilim kategorisi	III 'e uygunIEC 60364
Elektromanyetik uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem	90 % -de 55 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama ortam koşulları	-30...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	16 cm
Package 1 Weight	585 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halogen içerik performansı	Halogen içermeyen plastik parçalar ve kablolarla sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------