



Ana

Seri	Acti 9
Ürün adı	Acti9 iDPN Vigi
Ürün ya da bileşen tipi	Aşırı akım koruması ile rezidüel akım kesici (RCBO)
Ürün grubu	iDPNa Vigi
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	1P + N
Korumalı kutupların sayısı	1
Nötr konum	Sol
[In] nominal akım	6 A
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Toprak kaçağı hassasiyeti	300 mA
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi	Anlık
Toprak kaçağı koruma sınıfı	AC tipi
Kesme kapasitesi	4500 A Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/ IEC 61009-2-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2

Tamamlayıcı

Complementary	Çıkış
Şebeke frekansı	50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	230...240 V AC 50 Hz
Manyetik açma sınırı	5...10 x In
Rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	4500 A 100 % x Icn -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Hominal kesme ve kapama kapasitesi	Idm 4500 A -de 230...240 V AC 50 Hz 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V AC 50 Hz
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	AÇIK, KAPALI, hata açma
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst veya alt: EVET
Bağlantı aralığı	9 mm faz ve nötr arasında
9 mm vida adımı	4
Yükseklik	85 mm
Genişlik	36 mm
Derinlik	73 mm
Ürün ağırlığı	125 g
Renk	Beyaz
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles

Elektrik dayanıklılığı	20000 cycles
Kilitleme seçenekleri tanımı	Kilitleme cihazı
Bağlantılar - terminaller	Tek terminal üst veya alt1...16 mm ² sert Tek terminal üst veya alt1...10 mm ² esnek Tek terminal üst veya alt1...10 mm ² halkalı ve esnek
Tel sıyırma uzunluğu	15 mm for üst veya alt connection
Sıkma torku	2 N.m üst veya alt
Toprak kaçağı koruması	Entegre

Ortam

Standartlar	EN/IEC 61009-2-1
Ürün sertifikaları	VDE
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
Kirlenme derecesi	3
Aşırı gerilim kategorisi	III 'e uygunIEC 60364
Elektromanyetik uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunEN/IEC 61009-2-1
Tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem	95 % -de 55 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,2 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	202 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	54
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,349 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	44,4 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	102,792 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------