



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti9 iPRD
Termék vagy alkatrész típusa	Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve	iPRD8r
Készülék alkalmazás	Elosztás
Szabványok	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok	CE
Minőségi címkék	KEMA-KEUR NF
Pólusok megnevezése	1P+N
Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer	TN-S TT

Kiegészítő jellemzők

Túlfeszültség levezető osztálytípus	2 + 3-as típus
Túlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség	230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Közös módú: 2,5 kA (L/R = 1 ms) Közös módú: 2,5 kA (N/PE) Differenciál módú: 2,5 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current	Közös módú: 8 kA L/R = 1 ms Közös módú: 8 kA N/PE Differenciál módú: 8 kA L/N
[Uoc] nyitott feszültség	10 kV 3-as típus közös módú N/PE 10 kV 3-as típus differenciál módú L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség	Közös módú: 260 V N/PE Közös módú: 350 V L/R = 1 ms Differenciál módú: 350 V L/N
[Up] feszültségvédelmi szint	Közös módú <1,1 kV 3-as típus N/PE Differenciál módú <1 kV 2-es típus L/N Differenciál módú <1,1 kV 3-as típus L/N Közös módú <1,4 kV 2-es típus N/PE
[Ut] ideiglenes túlfeszültség	337 V L/N 5 s ellenálló 1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem 442 V L/PE 5 s ellenálló
Szakaszolókapcsoló típusa	Hozzá tartozó megszakító iC60N 10 A görbe C - Icu 25 kA[RETURN]Hozzá tartozó megszakító iC60N 10 A görbe C - Icu 10 kA[RETURN]Hozzá tartozó megszakító iC60H 10 A görbe C - Icu 15 kA[RETURN]Kapcsolódó biztosíték gG 25 A - Icu 15 kA[RETURN]Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
Szerelési mód	Klipstes (DIN sín)
9 mm-es osztások	4
Magasság	85 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	69 mm
Nettó súly	0,211 kg
Szín	Fehér (RAL 9003)

[I _{pe}] Ground residual current	0,6 MA 0,003 mA
Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5...35 mm ² Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5...35 mm ²
Meghúzási nyomaték	2,5 N.m

Környezet

IK védettségi fok	IK03 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom	5...95 %
Működési magasság	2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,2 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1. csomag hossza	9 cm
1. csomag súlya	236 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	8,5 cm
2. csomag szélessége	10 cm
2. csomag hossza	28 cm
2. csomag súlya	1,477 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	54
3. csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	13,831 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------