


Gegevensblad product

Kenmerken

VDIC52506T

Actassi - FL-C glasvezel kabel - OS2 9/125 um
- 6 fibres - 2100m



Hoofd

Range	Actassi
Product	Kabel vezeloptisch enkele modus
Device application	Communicatie
Kabel verpakking	Haspel van 2100 m

Complementair

Maximale demping	0,22 DB bij 1550 nm 0,33 DB bij 1625 nm 0,35 DB bij 1383 nm 0,25 dB bij 1310 nm
Vezel performance	OS2 9/125 µm
Glasvezel Type	Tight buffered diameter: 900 µm
Aantal glasvezel	6
Polarisatie mode dispersie	0.2 ps/km^0.5 vezel 0.08 ps/km^0.5 verbinding
Chromatische verspreiding	0,086 bij 1310 nm
Buigradius	10 X buiten diameter lange termijn 20 x buiten diameter korte termijn
Trekkracht	800 N
Pletweerstand	2000 N/m
Brekingsindex groep	1,464 bij 1310 nm 1,4645 bij 1550 nm
Kleur	Extern bekleding: groen, RAL 6018
Installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
Bekabelingssysteem	Kabelgoot
Calorische waarde	0.542 MJ
Diameter	5,1 mm
Kabel gewicht	28 kg
Doelland	Europa

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-30...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor installatie	-5...50 °C
Ambient air temperature for storage	-30...70 °C
Milieu-eigenschappen	Remmende stof voor knaagdieren: glasgaren Waterresistent (overlangs): uitzetbaar garen UV-bestendig:
Norm	Kabel-specificatie conform aan IEC 60794-2 Kabel&Nbsp;Testprocedure conform aan IEC 60794-1-2 Vezel&Nbsp;Kleurcodering conform aan TIA/EIA-598-A Vezel&Nbsp;Performance conform aan IEC 60793-2-50 Type B1.3 Vezel&Nbsp;Performance conform aan ITU G.652.D Vlamvertraging conform aan IEC 60332-1 Conform aan IEC 60754-1 Conform aan IEC 60754-2 Conform aan IEC 61034 Conform aan ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Vuurbestendigheid conform aan IEC 60332-3C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	49 cm
Package 1 Width	75 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	10 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------