RUBIN LACAQUE
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Fiche produit
Caractéristiques

03262
Prisma - UF tête coffret - 1 x (platine+plastron) - NR 160-250

Green Premium™

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma G
Type de produit ou équipement	Unité fonctionnelle entrante
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Type de plastron	Découpe
Produit installé	EasyPact : fixe CVS160…250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: CVS160…250 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Coffret Pack - largeur 600 mm
Nombre de rangées horizontales	1
Nombre de modules verticaux (50 mm)	6
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	300 mm
Largeur	600 mm
Poids du produit	3,2 kg
Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160…250 sans fixe par maneton vertical 3P 1 6 600 mm Prisma Pack 250 coffret Pack EasyPact CVS160…250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 6

Environnement

Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	52,0 cm
Longueur de l'emballage 1	68,0 cm

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Poids de l'emballage 1	3,21 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	100,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	108,3 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois