



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	1L + N
Länge in 18-mm-Modulen	24

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	8-polig N + 1 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 2P
Maximum current per outgoing line	63 A
Anschlussraster	27 mm
Anschlussstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Beschriftung	N L
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	125 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	500 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen Unten auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	48
Breite	430 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 NG125 Acti 9 Acti9 C120

Montage

Normen	IEC 60664-1
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,700 cm
VPE 1 Breite	4,000 cm
VPE 1 Länge	44,000 cm
VPE 1 Gewicht	194,000 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	10,000 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	103,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,950 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	280
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	67,300 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------