



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp	Zeitschalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz	Satz à 1

### Zusatzmerkmale

Stellglied	Drehend
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Schraube
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC
Zeitverzögerungsbereich	30 min. - 24 h

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	118,48 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2400
VPE 2 Höhe	112 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	304,4 kg

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------