



Ana

Ürün serisi	C60
Seri	Multi 9
Ürün adı	C60
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	C60N
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	1P
Korumalı kutupların sayısı	1
[In] nominal akım	40 A -de 30 °C
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	B
Kesme kapasitesi	10 KA Icu -de 400...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/ IEC 60947-2 6 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 6000 A Icn -de 230/400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60898 20 KA Icu -de 125 V DC 2P 'e uygunEN/IEC 60947-2 20 KA Icu -de 230...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/ IEC 60947-2 30 KA Icu -de 125 V DC 3P 'e uygunEN/IEC 60947-2 40 kA Icu -de <= 250 V DC 4P 'e uygunEN/IEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60947-2

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	440 V AC 50/60 Hz 230...240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC 230/400 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti	3...5 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	7,5 KA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz 2,25 KA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 3,75 KA 'e uygunEN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 6000 A 'e uygunEN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
Sınırlama sınıfı	3 'e uygunIEC 60898
Kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
9 mm vida adımı	2
Yükseklik	81 mm
Genişlik	18 mm
Derinlik	73 mm
Ürün ağırlığı	0,12 kg
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles

Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminaller25 mm ² esnek Tünel tipi terminaller35 mm ² sert
Sıkma torku	3,5 N.m

Ortam

Standartlar	IEC 60898 EN/IEC 60947-2
Tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-1
Bağıl nem	95 % -de 55 °C
Çalışma yüksekliği	2000 m
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	0,116 kg