



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido

Complementar

Tensão de entrada	230 V AC
Tensão de saída	230 V CA
Duração da transferência	Normal 6ms : máximo de 10ms
Gama de potência	1000 VA 600 W
Ligação elétrica	Entrada 1 inlet IEC 320 C14 Saída 6 outlet IEC 320 C13
Sinalização local	Alarme, distintivo para low battery Alarme, tonalidade contínua ou intermitente para sobrecarga LED para Estado da Bateria
Tempo de carregamento	8 h
Battery voltage	12 V
Capacidade da bateria	9,0 Ah
Peso do produto	5,7 kg
Altura	92,5 mm
Largura	160,5 mm
Profundidade	305 mm

Ambiente

Humidade relativa	0...90 %, não-condensação
Altitude de funcionamento	0...6561 ft
Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Certificações de produtos	CE

Físico

Suporte de montagem	Parede Piso
---------------------	----------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,200 cm
Package 1 Width	12,500 cm
Package 1 Length	30,500 cm
Package 1 Weight	5,702 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	23,458 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	199,664 kg
SCC14	10731304338380

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.