

C10F3MA007
ComPacT DISJUNTOR NSX100F 36kA CA
3P3D 6,3A MA



Principal	
Alcance	Nova geração ComPacT
Nome do produto	Nova geração ComPacT NSX
Nome abreviado do equipamento	NSX100F
Tipo de produto ou componente	Disjuntor
Aplicação do aparelho	Motor protection
Identificação de pólos	3P
Descrição dos pólos protegidos	3D
[In] corrente nominal	6,3 A a 65 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	690 V AC 50/60 Hz
Tipo de rede	AC
Frequência da rede	50/60 Hz
Adequação para isolamento	Simem conformidade com EN/IEC 60947-2
Categoria de utilização	Categoria A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 KA Icu a 220/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 36 KA Icu a 380/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 35 KA Icu a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 25 KA Icu a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 22 KA Icu a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 8 kA Icu a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
Performance level	F 36 kA 415 V AC
Nome do disparador	MA
Tecnologia do disparador	Magnético
Funções de protecção do disparador	I
Tipo de controlo	Alavanca
Circuit breaker mounting mode	Fixo

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável ou responsáveis pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Complementar

[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	85 KA a 220/240 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 36 KA a 380/415 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 35 KA a 440 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 12 KA a 500 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 11 KA a 525 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2 4 kA a 660/690 V AC 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
Durabilidade mecânica	50000 ciclos
Durabilidade elétrica	50000 Ciclos a 440 V In/2 30000 Ciclos a 440 V In 20000 Ciclos a 690 V In/2 10000 ciclos a 690 V In
Dissipação de potência por pólo	3,93 W
Suporte de montagem	Placa posterior
Posição de montagem	Horizontal e vertical Flat on the back
Ligação superior	Frontal
Ligação inferior	Frontal
Desvio de ligação	35 mm
Tipo de proteção	I : for protecção contra curtos-circuitos (magnética)
Classificação do disparador	6,3 A a 65 °C
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	9 definições ajustáveis
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	6...14 x In
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	9 definições ajustáveis
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	6...14 x In
Protecção de fuga à terra	Sem
Number of slots for electrical auxiliaries	5 ranhura(s)
Width (W)	105 mm
Height (H)	161 mm
Depth (D)	86 mm
Peso líquido	2,05 kg

Ambiente

Normas	EN/IEC 60947
Certificações de produtos	CCC[RETURN]EAC[RETURN]Marinha
Categoria de sobretensão	Classe II
Classe de protecção contra choques eléctricos	Classe II
Grau de poluição	3em conformidade com IEC 60664-1
Grau de protecção IP	IP40 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-50...85 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...2000 m sem degradação 2000 m...5000 m com degradação

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	18,0 cm
Package 1 Length	20,0 cm
Package 1 Weight	1,892 kg
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,76 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Sem PVC	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------