



#### Principal

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Alcance                                | Acti 9               |
| Tipo de produto ou componente          | Pente                |
| Modo de montagem                       | Horizontal           |
| Acessório / categoria de peça separada | Acessório de ligação |
| Lines description                      | 3L + N               |
| Length in 18 mm modules                | 57                   |

#### Complementar

|                                                 |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de vias                                  | 14 vias N + 3 L                                                                                                                                   |
| Poles configuration for 1 way                   | 1 x 3P + N<br>1 x 4P                                                                                                                              |
| Desvio de ligação                               | 18 mm                                                                                                                                             |
| Tipo de conector                                | dente                                                                                                                                             |
| Distância entre a forma                         | 72 mm                                                                                                                                             |
| Marcação                                        | N L1 L2 L3                                                                                                                                        |
| Isolamento                                      | Insulated                                                                                                                                         |
| Apresentação do dispositivo                     | Recortável                                                                                                                                        |
| Equipamento fornecido                           | Conjunto de 10 end piece                                                                                                                          |
| [Ie] corrente estipulada de funcionamento       | 100 A a 40 °C                                                                                                                                     |
| [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal | 415 V AC                                                                                                                                          |
| [Ui] Tensão estipulada de Isolamento            | 500 V ACem conformidade com IEC 61439-2                                                                                                           |
| Local de montagem                               | Top or bottom ligado terminais tipo túnel<br>Top or bottom ligado double terminal                                                                 |
| Distancias de 9 milímetros                      | 114                                                                                                                                               |
| Largura                                         | 1000 mm                                                                                                                                           |
| Cor                                             | Branco(RAL 9003)                                                                                                                                  |
| Compatibilidade gama                            | Acti 9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti9 iK60<br>Acti 9 Acti9 iID<br>Acti 9 Acti9 iID K<br>Acti 9 Acti9 iSW<br>Acti 9 Acti9 iSW-NA<br>Multi 9 Multi9 C60 |

#### Ambiente

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Normas                  | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2                      |
| Resistência a incêndios | 960 °C ( 30 s ) em conformidade com IEC 60695-2-1 |
| Grau de poluição        | 3em conformidade com IEC 60947-7-1                |
| Grau de proteção IP     | IP20 with end-pieces and tooth covers             |

## Unidades de Embalagem

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 2,000 cm   |
| Package 1 Width              | 2,800 cm   |
| Package 1 Length             | 100,000 cm |
| Package 1 Weight             | 751,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1        |
| Number of Units in Package 2 | 5          |
| Package 2 Height             | 5,800 cm   |
| Package 2 Width              | 9,000 cm   |
| Package 2 Length             | 104,500 cm |
| Package 2 Weight             | 3,916 kg   |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 270        |
| Package 3 Height             | 75,000 cm  |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 223,464 kg |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                                                                                           |
| Regulamento REACh              | <a href="#">Declaração REACh</a>                                                                                                                                |
| REACh sem SVHC                 | Sim                                                                                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE            | Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>                                                                                                                  |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                                                                                           |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                                                                                             |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                                                                                     |
| Perfil de Circularidade        | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                                                                                         |
| WEEE                           | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|