



Principal

Alcance	Acti9
Tipo de produto ou componente	Sensor de temperatura
Destino do produto	Fridge
Concentrator compatibility	Wireless access point

Complementar

Compatibilidade gama	Harmony XB5R ZBRA alcance sem fios e sem pilhas
Cor	Branco
Protocolo da porta de comunicação	Zigbee energia verde a 2,405 GHz em conformidade com IEEE 802.15.4
Potência de rádio máxima	4 dBm
Distância máxima de detecção	100 m em campo aberto
Duração do ciclo	2 min for measuring and transmission
Tipo de ecrã	1 LED verde) para estado da comunicação
Fornecimento	Bateria interna
Modo de fixação	Fita adesiva Por 2 parafusos Por abraçadeira
Normas	IEC 60950 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 EN 61326-1 EN 62311:2007 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 ETSI EN 300 328
Precisão	+/- 1 °C
Altura	15 mm
Largura	40 mm
Profundidade	40 mm
Peso líquido	15 g
Quantidade por conjunto	Conjunto de 4

Ambiente

Certificações do produto	IC[RETURN]FCC
Grau de protecção IP	IP65
Temperatura do ar ambiente para operação	-30...55 °C
Humidade relativa	0...95 %

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	12,7 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	107,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,472 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------