



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys DF
Produkt oder Komponententyp	Sicherungshalter
Kurzbezeichnung des Geräts	DF22
Geräteaufbau	Rohrförmiges Verbindungsstück für verriegelt in Neutralleiterpol
Produktkompatibilität	DF2FA Sicherungseinsatz DF2FN Sicherungseinsatz
Beschreibung der Pole	1P + N
Sicherungsgröße	22 x 58 mm
Sicherungstyp	, aM , gG
Betätigungsart	Kippschalter
Anzeigen am Gerät	Anzeige Sicherungsfall
Betriebsbemessungsspannung Ue	690 V AC 690 V DC
Nennbetriebsstrom Ie	125 A
Nennisolationsspannung Ui	690 V AC
Bemessungsstoßspannungsfähigkeit [Uimp]	8 kV
IpK-Nennstoßstrom	19 kA mit Rohrverbindungen entspricht IEC 60269-1
Kurzschlussbeständigkeit	120 KA 400 V entspricht IEC 60947-3 120 KA 500 V entspricht IEC 60947-3 80 KA 690 V entspricht IEC 60947-3

Zusatzmerkmale

Standards	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Produktzertifizierungen	IEC UL zugelassen CSA EAC
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Einbauposition	Vertikal (Toleranz: +/- 23°)
Anschlüsse - Klemmen	Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5...35 mm²fest Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5...25 mm²fest Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2,5...35 mm²flexibel mit oder ohne Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2,5...25 mm²flexibel mit oder ohne
Anzugsmoment	4 Nm
Höhe	127,5 mm
Breite	70 mm
Tiefe	76,5 mm
Produktgewicht	0,459 kg
Menge pro Satz	3 Stück pro Satz

Montage

Umgebungstemperatur zur Lagerung	-40...80 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...60 °C mit Derating über 20 °C
Schutzart (IP)	IP20entsprichtIEC 60529
Schutzbehandlung	TH
Feuer Beständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-1
Kompatibilitätscode	DF22

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	360 g
Höhe VPE1	7 cm
Breite VPE1	7,7 cm
Länge VPE1	12,8 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	3
Gewicht VPE2	1,23 kg
Höhe VPE2	8,5 cm
Breite VPE2	13,1 cm
Länge VPE2	22,5 cm
Verpackungstyp VPE3	S03
Inhaltsmenge VPE3	27
Gewicht VPE3	10,433 kg
Höhe VPE3	30 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------