



Visão geral

Apresentação	UPS trifásica de 100 kVA de fácil instalação, ligação, utilização e manutenção com características de produto avançadas, especificações elétricas robustas e design compacto, facilitando a continuidade da sua atividade. Ideal para pequenos e médios centros de dados e outras aplicações críticas ao negócio, esta UPS está preparada para EcoStruxure para lhe garantir tranquilidade com a monitorização e gestão remotas baseadas na nuvem. É fornecida sem baterias, assim pode personalizar facilmente a sua solução de bateria. Inclui serviço Start-Up de 5x8.
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas

Principal

Main Input Voltage	400 V trifásico
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V trifásico
Other Output Voltage	380 V 415 V
Potência nominal em W	100 kW
Potência nominal em VA	100 kVA
Equipamento fornecido	Filtro de pó Manual de instalação Serviço de start up

Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	Sistema de bateria externo
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0

Físico

Cor	Branco(RAL 9003)
Altura	91,5 cm
Largura	36 cm
Profundidade	85 cm
Peso líquido	145 kg
USB compatible	Yes

Entrada

Corrente máxima de entrada por fase	177 A
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)	10 kA
Entrada da Distorção Harmónica Total	Menos de 3% para plena carga
Load power factor	0,5 em avanço a 0,5 em atraso
Input Power Factor at Full Load	0,99
Limites da tensão de entrada	342...477 V

Number of input connectors	1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
Frequência da rede	40...70 Hz

Saída

Maximum configurable power in VA	100 kVA
Potência máxima configurável (Watts)	100 kW
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50 Hz sincronizada com a rede 60 Hz sincronizada com a rede
Distorção harmónica	Menos que 3%
DHT da Tensão de Saída	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Funcionamento em Sobrecarga	10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
Topologia	Conversão dupla online
Wave type	Onda sinusoidal
Bypass type	Bypass estático incorporado
Crest factor	3 : 1

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...4921 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...55 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m
Nível acústico	65 dBA
Dissipação de calor	18767 Btu/h
Grau de proteção IP	IP20

Comunicações e Gestão

Vagas livres	1
Função de alarme	Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	112,000 cm
Package 1 Width	48,000 cm
Package 1 Length	96,000 cm
Package 1 Weight	165,000 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	 Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
----------	--