



Visão geral

Apresentação	UPS trifásica de 80 kVA de fácil instalação, ligação, utilização e manutenção, com baterias internas que proporcionam um tempo de funcionamento de 15 minutos. Com características de produto avançadas, especificações elétricas robustas e design compacto, a Easy UPS 3M facilita a continuidade do seu negócio. Ideal para centros de dados pequenos e médios e outras aplicações críticas ao negócio, esta UPS está preparada para o EcoStruxure de forma a poder garantir tranquilidade com a monitorização e gestão remotas baseadas na cloud. Para obter informações detalhadas sobre o tempo de funcionamento da bateria, consulte os gráficos de tempo de funcionamento no separador Documentos. Inclui serviço de arranque 5x8.
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas

Principal

Main Input Voltage	400 V trifásico
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V trifásico
Other Output Voltage	380 V 415 V
Potência nominal em W	80 kW
Potência nominal em VA	80 kVA
Equipamento fornecido	Filtro de pó Manual de instalação Serviço de start up

Pilhas e tempo de funcionamento

Tipo de bateria	VRLA
Battery voltage	240V
Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Corrente Máxima da Bateria no Fim da Descarga	222 A

Físico

Cor	Branco(RAL 9003)
Altura	197 cm
Largura	60 cm
Profundidade	100 cm
Peso líquido	879 kg
USB compatible	Yes

Entrada

Corrente máxima de entrada por fase	146 A
Curto-Circuito Admissível Máximo (Icw)	10 kA
Entrada da Distorção Harmônica Total	Menos de 3% para plena carga
Load power factor	0,5 em avanço a 0,5 em atraso sem "derating"
Input Power Factor at Full Load	0,99
Limites da tensão de entrada	342...477 V
Number of input connectors	1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
Frequência da rede	40...70 Hz

Saída

Maximum configurable power in VA	80 kVA
Potência máxima configurável (Watts)	80 kW
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50 Hz sincronizada com a rede 60 Hz sincronizada com a rede
Distorção harmônica	Menos que 3%
DHT da Tensão de Saída	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Funcionamento em Sobrecarga	10 minutos @ 125% e 60 segundos @ 150%
Topologia	Conversão dupla online
Wave type	Onda sinusoidal
Bypass type	Bypass estático incorporado

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
---------------------------	--------------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de funcionamento	0...1500 ft
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Armazenamento Humidade relativa	0...95 % não-condensação
Altitude de armazenamento	0,00...4572,00 m
Nível acústico	65 dBA
Dissipação de calor	14850 Btu/h
Grau de proteção IP	IP20

Comunicações e Gestão

Função de alarme	Interface utilizador em cristais líquidos sensível ao toque
------------------	---

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	210,2 cm
Package 1 Width	112,5 cm
Package 1 Length	75 cm
Package 1 Weight	387 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano de reparação no local ou substituição com Arranque autorizado de fábrica
----------	--