



Principal

Alcance	EVlink
Tipo de produto ou componente	Charging cable
Acessório / categoria de peça separada	Acessorio de cablagem
Número de fases da rede	Monofásico
Identificação de polos	1P + N
[In] corrente nominal	32 A
[Us] tensão de alimentação nominal	220...240 V AC 50/60 Hz
Número de soquete	2

Complementar

Plug type	T2 / contactos banhados a prata charging station end
Tipo de conector	T2 vehicle end contactos banhados a prata T2 charging station end contactos banhados a prata
Compatibilidade gama	EVlink EVlink parking EVF1 charging station EVlink EVlink parking EVW1 charging station EVlink EVlink parking EVF2 charging station EVlink EVlink parking EVW2 charging station EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 charging station EVlink EVlink Wallbox EVH2 charging station EVlink EVlink Pro AC EVB3 charging station EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 charging station
Normas	IEC 62196-2 IEC 62196-1
Certificações de produtos	CE
Comprimento	5 m
Peso líquido	2,5 kg
Cor	Cinzentos

Ambiente

Grau de proteção IP	IP45em conformidade com IEC 60529
Grau de proteção IK	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura do ar ambiente para a operação	-30...50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...80 °C
Humidade relativa	5...95 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	33,000 cm
Package 1 Length	42,000 cm
Package 1 Weight	2,406 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	75,000 cm

Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	84,000 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------