



Hauptmerkmale

Baureihe	Altistart 01
Produkt- oder Komponententyp	Sanftanlasser
Produktbestimmung	Asynchronmotoren
Produktspezifische Anwendung	Einfache Maschine
Kurzbezeichnung des Geräts	ATS01
Anzahl der Netzphasen	1 Phase
Nennbetriebsspannung [U _{nom}]	110 - 480 V -10 - +10 %
Motorleistung (kW)	3 KW, 3 Phasen bei 400 V 0,75 KW, 3 Phasen bei 230 V 1,1 KW, 3 Phasen bei 230 V 2,2 KW, 3 Phasen bei 400 V 0,75 kW, 1 Phase bei 230 V
Motorleistung (HP)	1 Hp, 3 Phasen bei 230 V 2 Hp, 3 Phasen bei 460 V 3 Hp, 3 Phasen bei 460 V 0,5 Hp, 3 Phasen bei 210 V 1,5 hp, 3 Phasen bei 230 V
ICL-Nenngröße für Anlasser	6 A
Nutzungskategorie	AC-53B entspricht EN/IEC 60947-4-2
Leistungsaufnahme	30 A bei Nennlast
Art des Starts	Hochlauf mit Spannungsrampe
Verlustleistung in W	1 W bei Vollast und am Ende des Startvorgangs 31 W im Übergangszustand

Zusatzmerkmale

Bauweise	Mit Kühlkörper
Funktion verfügbar	Integrierter Bypass
Versorgungsspannungsgrenzen	99...528 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz - 5 - 5 %
Netzwerkfrequenz	47,5 - 63 Hz
Ausgangsspannung	<= Versorgungsspannung
Steuereissspannung	110 V AC +/-10 % bei 30 mA 24 V AC/DC +/-10 % bei 25 mA 240 V AC +/-10 % bei 65 mA
Startzeit	1 s / 100 5 s / 20 Einstellbar von 1 bis 5 s
Anfahrmoment	30 - 80% des Anlaufmoments des Motors bei Direktanschluss an das Netz
Digitaler Ausgangsstrom	2 A DC-13 3 A AC-15
[M] Anzugsdrehmoment	0,8 Nm

Elektrische Verbindung	Stecker in Käfigausführung - fest 1 2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis Stecker in Käfigausführung - fest mit Kabelende 1 2,5 mm² AWG 14 Stromkreis Stecker in Käfigausführung - fest ohne Kabelende 2 1 mm² AWG 17 Steuerkreis Stecker in Käfigausführung - fest ohne Kabelende 2 1 mm² AWG 17 Stromkreis Stecker in Käfigausführung - flexibel mit Kabelende 1 2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis Stecker in Käfigausführung - flexibel mit Kabelende 1 2,5 mm² AWG 14 Stromkreis Stecker in Käfigausführung - flexibel ohne Kabelende 1 2,5 mm² AWG 14 Steuerkreis Stecker in Käfigausführung - flexibel ohne Kabelende 1 2,5 mm² AWG 14 Stromkreis Stecker in Käfigausführung - flexibel mit Kabelende 2 0,75 mm² AWG 18 Steuerkreis Stecker in Käfigausführung - flexibel mit Kabelende 2 0,75 mm² AWG 18 Stromkreis Stecker in Käfigausführung - flexibel ohne Kabelende 2 1 mm² AWG 17 Steuerkreis Stecker in Käfigausführung - flexibel ohne Kabelende 2 1 mm² AWG 17 Stromkreis
Beschriftung	CE
Betriebsposition	Senkrecht +/- 10 Grad
Höhe	100 mm
Breite	23 mm
Tiefe	100 mm
Produktgewicht	0,16 kg
Kompatibilitätscode	ATS01N1
Motorleistungsbereich AC-3	0,55...1 kW bei 200...240 V 3 Phasen 1,1...2 kW bei 380...440 V 3 Phasen 0,55...1 kW bei 200...240 V 1 Phase 1,1...2 kW bei 200...240 V 3 Phasen 2,2...3 kW bei 380...440 V 3 Phasen
Typ des Motorstarters	Sanftanlasser

Montage

Elektromagnetische Verträglichkeit	Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level B entspricht CISPR 11 Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Level B entspricht IEC 60947-4-2 Gedämpfte oszillierende Wellen Level 3 entspricht IEC 61000-4-12 Elektrostatistische Entladung Level 3 entspricht IEC 61000-4-2 EMV-Störfestigkeit Level 3 entspricht EN 50082-1 EMV-Störfestigkeit Level B entspricht EN 50082-2 Oberwellen Level 3 entspricht IEC 1000-3-2 Oberwellen Level 3 entspricht IEC 1000-3-4 Störfestigkeit für leitungsgebundene durch HF-Felder verursachte Interferenz Level 3 entspricht IEC 61000-4-6 Störfestigkeit gegenüber Einschaltstößen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4 Störfestigkeit gegen abgestrahlte radioelektrische Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-3 Kurzstromausfälle und Spannungsschwankungen entspricht IEC 61000-4-11 Spannungs-/Strom-Impuls Level 3 entspricht IEC 61000-4-5
Normen	EN/IEC 60947-4-2
Produktzertifizierungen	C-Tick[RETURN]CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]GOST
Schutzart (IP)	IP20
Verschmutzungsgrad	2 entspricht EN/IEC 60947-4-2
Vibrationsfestigkeit	1 gn (f= 13...150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3...13 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Relative Feuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation oder Tropfwasser entspricht EN/IEC 60068-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...40 °C (ohne Leistungsminderung) 40...50 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C entspricht EN/IEC 60947-4-2
Betriebshöhe	<= 1.000 m ohne Leistungsminderung > 1000 m mit Strom-Reduktion von 2,2% je weitere 100 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	10,3 cm
VPE 1 Länge	10,5 cm
VPE 1 Gewicht	178,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	15,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,715 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Montage auf symmetrischer (35 mm) oder asymmetrischer Schiene mit Adapter RHZ 66



Anschlussbeispiel für eine 3-phasige Spannungsversorgung



(1) In der Sequenz muss ein Netzschütz eingesetzt werden.

A1: Softanlasser

Q1: Motorleistungsschalter

KM1: Schaltschütze


F1, Steuerungsschutzsicherungen

F2:

S1, Drucktaster

S2:

Funktionsdiagramm



Us: Netzspannung
Uc: Steuerspannung
LED Grüne LED
1:
LED Gelbe LED
2:
Um: Motorspannung