

EZCV250H4250

devre kesici Easypact EZCV250H - TMD - 250
A - 4 kutup 3d



Ana

Ürün serisi	EasyPact
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
Ürün grubu	Easypact EZCV250H
Devre kesici adı	Easypact EZCV250H
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	4P
Korumalı kutup açıklaması	3t
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
[In] nominal akım	250 A -de 40 °C
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-2
[Ue] nominal çalışma voltajı	440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Derece kodu	H
Kesme kapasitesi	100 KA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 25 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 36 KA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	12,5 KA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 18 KA -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 50 KA -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60947-2
Kullanım kategorisi	Kategori A
Açma Birimi Adı	TM-D
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma birimi derecesi	250 A -de 40 °C
Koruma türü	Aşırı yük koruması Kısa devre koruması Toprak kaçağı koruma
Kirlenme derecesi	3 'e uygun IEC 60947

Tamamlayıcı

Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Sabit
Montaj desteği	Arka plaka
Üst bağlantı	Ön
Aşağı bağlantı	Ön
Mekanik dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	Kategori A: 5000 cycles 415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Bağlantı aralığı	35 mm
Cihaz üzeri sinyalizasyon	Pozitif kontak göstergesi

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansını ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanımlara uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Nötr koruma ayarı	Korumasız
Toprak kaçacağı koruması	Var
Yükseklik	165 mm
Genişlik	140 mm
Derinlik	68 mm

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048,2 JIS C8201-2-2
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
IK koruma derecesi	IK07 conforming to EN 50102
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-35...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	2,52 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	15,607 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur Döngüsellik Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------