

GVAN11

TeSys GV2 ve GV3 - Yardımcı Kontak Bloğu
- 1NA 1NK - Sol tarafa monte - Vida kelepçesi
terminalleri



Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün grubu	GVAN
Ürün ya da bileşen tipi	Yardımcı kontak bloğu
Ürün uyumluluğu	GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P
Montaj konumu	Sol taraf
Kutup kontak düzenleme	1 NA + 1 NK

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V 'e uygunUL 508 690 V 'e uygunIEC 60947-1 600 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
[Ue] nominal çalışma voltajı	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] klasik açık hava termik akımı	6 A
Mekanik dayanıklılık	100000 cycles
Minimum anahtarlama akımı	5 mA
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V
Koruma tipi	GB2CB... devre kesici GG sigorta 10 A
VA cinsinden nominal çalışma gücü	300 VA -de 48 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 414 VA -de 690 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 500 VA -de 110...127 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 500 VA -de 500 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 650 VA -de 440 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 720 VA -de 230...240 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 850 VA -de 380...415 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles
W cinsinden nominal çalışma gücü	120 W -de 240 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 140 W -de 110 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 140 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 180 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 240 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles
Sıkma torku	1,4 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Yükseklik	89 mm
Genişlik	9,3 mm
Derinlik	66 mm
Ürün ağırlığı	0,05 kg
Renk	Koyu gri

Ortam

Çevresel özellik	Normal ortam
Ürün sertifikaları	UKCA

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performans ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanımlara uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	15,200 cm
Package 2 Weight	510,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,294 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------