



Principal

Nome do produto	Acti9 IC
Tipo de produto ou componente	Interrupor crepuscular programáveis com função de interruptor de tempo
Nome abreviado do equipamento	IC Astro
Número de canais	1
Língua do utilizador	Inglês Francês Dinamarquês Holandês Turco Norueguês Espanhol Sueco Romeno Húngaro Russo Polaco Português Esloveno Búlgaro Alemão Croata Italiano
Tipo de definição	Programação semanal

Complementar

Aplicação do aparelho	Building
Consumo de potência em W	0,5 W standby
Corrente de comutação máxima	10 A - 250 V AC 0,6 16 A - 250 V AC 1
Corrente de comutação mínima	10 mA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC +10 % -15 % a 50/60 Hz
Tipo e composição dos contactos	C/O
Tipo de controlo	Pelo cálculo do horário do nascer do sol / por do sol
Tipo de botão de controlo	4 push-buttons
Função disponível	External input for override Code lock function Holiday schedules Troca automática horário verão/inverno On/Off permanent switching Sunrise/Sunset time offset +/- 120 min Position setting Switch preselection
Tipo de carga	Lâmpada incandescente 2600 W Lâmpada halogénea 2600 W Tubo fluorescente sem correcção 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo 730 VA 80 µF Lâmpada fluorescente compacta 170 W Lâmpada LED < 2 W 30 W Lâmpada LED > 2 W 200 W
Precisão	+/- 0.25 s/day 25 °C
Tipo de saída	Dry contact

Modo de funcionamento	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Número máximo de comutações	84
Hora da cópia de segurança	10 anos
Tipo de visor	LCD retroiluminado
Informações apresentadas	Hora Operating time counter por canal) Switching behaviour Dia
Suporte de montagem	TH35 calha DINem conformidade com EN 60715
Ligações - terminais	2 x 0,5...2,5 mm² terminais de parafuso sólido ou flexível 1 x 2,5 mm² terminais de parafuso solid or flexible with sleeve
Marcação	CE
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Categoria de sobretensão	Classe 3
Altura	92,6 mm
Largura	45 mm
Profundidade	66,7 mm
Peso líquido	115 g

Ambiente

Normas	EN 60730-2-7:2010
Temperatura do ar ambiente para operação	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/transportation	-30...70 °C
Índice de protecção IP	IP20
Humidade relativa	90 %, não-condensação

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	6,700 cm
Package 1 Length	10,400 cm
Package 1 Weight	159,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,819 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	78,000 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------