



Principal

Range of product	Acti 9
Nome do produto	Acti9 STD
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do equipamento	STD

Complementar

Aplicação do aparelho	Building
Tipo de carga	230 V AC lâmpada halógena 60...1000 W 230 V AC lâmpada incandescente 60...1000 W Baixa lâmpada de halógeno de tensão com transformador convencional 60...1000 W Motor 60...600 W
Tipo de Controlo	Controlo local botão de pressão Controlo remoto botão de pressão
Consumo de potência	0,8 VA
Perdas térmicas	3 W
Tipo de entrada	Botão de pressão 4 permite controlar até 20 dimmers
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
Tensão de entrada	12 .. 0,30 V CA / CC
Tipo de protecção	Protecção electrónica contra temperatura elevada Fusível térmico com percutor Protecção contra sobretensão electrónica Protecção electrónica contra sobrecargas
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	8
Auxiliares ligados	Máximo de 25 botões auxiliares, sem indicação de luz, distância: < 50 m Máximo cinco botões auxiliares com indicação luminosa, distância: < 50 m
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 2 cabo(s) 4 mm ² parte superior Terminais de parafuso, 5 cabo(s) 2,5 mm ² fundo
Maximum cable distance between devices	50 m
Altura	85 mm
Largura	72 mm
Profundidade	62 mm
Peso líquido	130 g

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
Normas	EN 60669-2-1
Directivas	73/23/EEC - diretiva baixa tensão 89/336/EEC - compatibilidade electromagnética
Temperatura do ar ambiente para operação	0...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Package 1 Weight	199,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,045 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------