



Principal

Range of product	Acti9
Nome do produto	Acti9 SCU
Tipo de produto ou componente	Auxiliar de indicação remota
Nome abreviado do equipamento	SCU

Complementar

Aplicação do aparelho	Building
Tipo de carga	50 x lâmpada fluorescente compacta, electrónico <= 1500 W 12 x tubo fluorescente com montagem dupla, electrónico 58 W 20 x tubo fluorescente com montagem dupla, electrónico 36 W 25 x tubo fluorescente, electrónico 58 W 40 x tubo fluorescente com montagem dupla, electrónico 18 W 40 x tubo fluorescente, electrónico 36 W 50 x tubo fluorescente, electrónico 18 W
Tipo de Controlo	Controle local botão de pressão Controlo remoto botão de pressão
Consumo de potência	0,8 VA
Perdas térmicas	3 W
Tipo de entrada	Botão de pressão 4 permite controlar até 20 dimmers
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC +/- 10 % a 50 Hz
Tensão de entrada	12 .. 0,30 V CA / CC
Corrente de saída	0.2...100 mA
Tipo de protecção	Protecção electrónica contra temperatura elevada Protecção contra sobretensão electrónica Fusível térmico com percutor Protecção electrónica contra sobrecargas
Suporte de montagem	Calha DIN
Distancias de 9 milímetros	8
Auxiliares ligados	Máximo de 25 botões auxiliares, sem indicação de luz, distância: < 50 m Máximo cinco botões auxiliares com indicação luminosa, distância: < 50 m
Ligações - terminais	Terminais de parafuso, 2 cabo(s) 4 mm ² parte superior Terminais de parafuso, 5 cabo(s) 2,5 mm ² fundo
Maximum cable distance between devices	50 m
Altura	85 mm
Largura	72 mm
Profundidade	62 mm
Peso líquido	130 g

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
Normas	EN 60669-2-1
Directivas	89/336/EEC - compatibilidade electromagnética 73/23/EEC - diretiva baixa tensão
Temperatura do ar ambiente para operação	0...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	0...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	196,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,01 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------