



Principal

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
Montare dispozitiv	Incastrat

Suplimentar

Aplicatie a dispozitivului	Incarcator
Mod de fixare	Cu surub Cu gheare
Number output current	2.1 A
Tip conexiune integrata	2 USB 2.0 port 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.1 A
[Ue] tensiune nominala de functionare	100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
Puterea maxima consumata in W	0,1 W
Tensiunea nominala de iesire	10,5 W
Putere de intrare	12 W
Tratament suprafata	Netratat
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala PC (polycarbonat) GF10 FR: carcasa PC (polycarbonat) GF10 FR: protectie interna
Tip de ambalaj	Flow-pack
Capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru flexibil cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² pentru torsadat cablu(ri)
Durata de service in ore	30000 H 10,5 W
Tip de protectie	Protectie la scurtcircuit
Numar de borne	2 borne cu surub
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Compatibilitate produs	Mobil/Tableta Mac iOS Mobil/Tableta Android Mobil/tableta Windows
Grad de protectie IK	IK04
Grad de protectie IP	IP20
Inaltime	83 mm
Latime	83 mm
Adancime	42 mm
Adancime de montaj	30,8 mm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the company Schneider Electric. This information is not intended to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Mediu

Standarde	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Directive	2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică 2006/95/EC - directiva de joasă tensiune
Temperatura ambientală de funcționare	0...40 °C
Temperatura ambientală pentru depozitare	-5...50 °C
Certificări produs	EAC
Clasa de izolație electrică	Clasa II

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	6,000 cm
Latime prima formă de împachetare	9,000 cm
Lungime prima formă de împachetare	14,000 cm
Greutate prima formă de împachetare	115,000 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	S02
Număr unități în a doua formă de împachetare	24
Înălțime a doua formă de împachetare	15,000 cm
Latime a doua formă de împachetare	30,000 cm
Lungime a doua formă de împachetare	40,000 cm
Greutate a doua formă de împachetare	3,109 kg
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S02
Număr unități în a treia formă de împachetare	24
Înălțime a treia formă de împachetare	15,000 cm
Latime a treia formă de împachetare	30,000 cm
Lungime a treia formă de împachetare	40,000 cm
Greutate a treia formă de împachetare	12,109 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fără metale grele toxice	Da
Fără mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informații privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------