



Principal

Alcance	TeSys
Nome do produto	TeSys GC
Tipo de produto ou componente	Contactor modular
Nome abreviado do equipamento	GC25
Aplicação do contactor	Iluminação Controlo do motor Aquecimento

Complementar

Categoria de utilização	AC-7B AC-7A
Identificação de pólos	4P
Power pole contact composition	4 NF
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	≤ 250 V AC
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Posição de funcionamento	30°/vertical
Tipo de circuito de controlo	CA a 50 Hz
Tensão do circuito de comando	24 V AC 50 Hz
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	4 kV
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	25 A (at 50 °C) for circuito de potência
Poder de Fecho Irms nominais	68 A at 400 V AC for circuito de potência conforming to IEC 61095
Poder de corte nominal	68 A at 400 V for circuito de potência conforming to IEC 61095
[Icw] corrente de curta duração admissível estipulada	200 A 40 °C - 10 s for circuito de potência 62 A 40 °C - 30 s for circuito de potência
Classificação faça fusível associado	25 A gL at ≤ 440 V for circuito de potência
Impedancia média	2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito de potência
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 Vem conformidade com IEC 61095 500 Vem conformidade com VDE 0110
Durabilidade elétrica	AC-7A 100000 ciclos AC-7B 100000 ciclos
Dissipação de potência por pólo	1,6 W
Tipo de controlo	Controlo remoto
Modo de montagem	Encaixe
Suporte de montagem	Calha DIN
Normas	IEC 60947-5 IEC 61095

Ligações - terminais	<p>Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo</p> <p>Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 2,5 mm²flexível sem extremidade do cabo</p> <p>Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 2,5 mm²flexível com extremidade do cabo</p> <p>Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo</p> <p>Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 1,5 mm²sólido sem extremidade do cabo</p> <p>Circuito de controlo terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²sólido sem extremidade do cabo</p> <p>Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²flexível sem extremidade do cabo</p> <p>Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm²flexível sem extremidade do cabo</p> <p>Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²flexível com extremidade do cabo</p> <p>Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 1,5 mm²flexível com extremidade do cabo</p> <p>Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 1 cabo(s) 6 mm²sólido sem extremidade do cabo</p> <p>Circuito de potência terminais de abraçadeiras roscadas 2 cabo(s) 4 mm²sólido sem extremidade do cabo</p>
Binário de aperto	<p>Circuito de controlo 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas</p> <p>Circuito de potência 0,8 N.m - ligado terminais de abraçadeiras roscadas</p>
Tempo de funcionamento	<p>10...25 ms abertura</p> <p>10...30 ms fecho</p>
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Maximum operating rate	300 cyc/h a <50 °C
Limites de tensão do circuito de comando	<p>Desprendimento: 0,2...0,75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)</p> <p>Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)</p>
Potência de ligação em VA	34 VA 50 Hz (at 20 °C)
Consumo de potência de manutenção em VA	4,6 VA 50 Hz (at 20 °C)
Dissipação de calor	1,6 W a 50/60 Hz

Ambiente

Grau de proteção IP	<p>IP40em conformidade com VDE 0106 na caixa)</p> <p>IP20em conformidade com VDE 0106</p>
Tratamento de proteção	TC
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...50 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Altitude de funcionamento	<= 3000 m
Robustez mecânica	<p>Choques contactor aberto10 gn Durante 11 ms</p> <p>Choques contactor fechadoGn 15 para 11 ms</p> <p>Vibrações contactor abertoGn 2, 5 ... 300 Hz</p> <p>Vibrações contactor fechadoGn 3, 5 ... 300 Hz</p>
Número total de módulos de 18 mm	2
Altura	85 mm
Largura	36 mm
Profundidade	62,5 mm
Peso líquido	0,23 kg
Quantidade por conjunto	Conjunto de 6
Cor	Branco

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	23,000 cm
Package 1 Weight	213,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6

Package 2 Height	8,200 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	1281,000 kg
Unit Type of Package 3	BB2
Number of Units in Package 3	6
Package 3 Height	8,200 cm
Package 3 Width	9,500 cm
Package 3 Length	23,000 cm
Package 3 Weight	1,281 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------