



Principal

Gama de produtos	Canalis
Nome do produto	KN
Nome abreviado do equipamento	KNA
Compatibilidade do produto	Canalis KNA busbar trunking 40...63 A
Tipo de produto ou componente	Unidade de alimentação
Conductors material	Alumínio
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	63 A
[Ue] tensão operacional nominal	230 ... 500 V
Número de circuitos	1
Polaridade do caminho de cabos do barramento	3L + N + PE L + N + PE
Tipo de protecção	Sem protecção
Tipo de controlo	Sem
Cor	Branco(RAL 9001)

Complementar

Equipamento fornecido	Batente
Local de montagem	Esquerda Direita
Modo de montagem	Por cliques
Suporte de montagem	Barramento
Ligações - terminais	Bloco de terminais para 16 mm ² flexível Bloco de terminais para 25 mm ² rígido
Largura	265 mm
Profundidade	71 mm
Altura	92 mm
Peso líquido	580 g
Normas	IEC 61439-6

Ambiente

Grau de protecção IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	29,900 cm
Package 1 Weight	650,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	36

Package 2 Height	37,400 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	29,818 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------