




Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KS
Kurzbezeichnung des Geräts	KSA
Angebotstyp	Advanced
Produkt- oder Komponententyp	Zed-Winkelstück
Beschr. d. Sammelschiene	Standard auf Sonderanfertigung (per side)
Produktkompatibilität	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Geräteanwendung	Richtungsänderung
Conductors material	Aluminium
Sammelschienenbündelpolarität	3 Leit+ N + PE
Nennbetriebsstrom I _e	250 A bei 35 °C
Schutzart (IP)	IP55 conforming to IEC 60529
[U _e]	230-690 V
Betriebsbemessungsspannung	
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Öffnungswinkel	90 °
Richtungsänderungstyp	Richtung 1: hochkant zu links - neutral zu nach oben Richtung 2: hochkant zu rechts - neutral zu nach oben
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Abmessungstyp	Sonderanfertigung
Länge	200...750 Mm A 200...750 Mm B 200...750 mm C

Zusatzmerkmale

Breite	54 mm
Tiefe	146 mm
Montageort	Auf Kabelkanälen
Elektrische Verbindung	Geschmierter Gleitanschluss
Montagemodus	Durch Schrauben
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Montage

Schutzart (IK)	IK08 conforming to IEC 62262
----------------	------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,7 cm
VPE 1 Breite	28,8 cm
VPE 1 Länge	79,0 cm
VPE 1 Gewicht	19,0 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------