

GV2ME02

TeSys GV2-Devre kesici-termal
manyetik-0,16...0,25 A-vida kelepçesi
terminalleri



Ana

Seri	TeSys Deca
Ürün adı	TeSys GV2 TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi	Motor devre kesicisi
Ürün grubu	GV2ME
Cihaz uygulaması	Motor koruması
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik

Tamamlayıcı

Kutup tanımı	3P
Şebeke tipi	AC
Kullanım kategorisi	Kategori A 'e uygun IEC 60947-2 AC-3 'e uygun IEC 60947-4-1 AC-3e 'e uygun IEC 60947-4-1
Ağ frekansı	50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-4-1
Sabitlenme modu	35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate)
Motor gücü kW	0,06 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz
Kesme kapasitesi	100 KA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 KA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 KA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 KA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi	100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2 100 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
Kontrol tipi	Açma/kapama butonu
[In] nominal akım	0,25 A
Termal koruma ayar aralığı	0,16...0,25 A 'e uygun IEC 60947-4-1
Manyetik açma akımı	2,4 A
[Ith] klasik açık hava termik akımı	0,25 A 'e uygun IEC 60947-4-1
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-2
Faz arızası hassasiyeti	Evet 'e uygun IEC 60947-4-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60947-1 § 7-1-6
Kutup başına güç dağılımı	2,5 W
Mekanik dayanıklılık	100000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	100000 Cycles için AC-3 -de 415 V In 100000 cycles için AC-3e -de 415 V In
Nominal görev	Sürekli 'e uygun IEC 60947-4-1
Sıkma torku	1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali
Genişlik	45 mm

Yükseklik	89 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	0,26 kg
Renk	Koyu gri

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1
Ürün sertifikaları	CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]BV[RETURN]RINA[RETURN]DNV- GL[RETURN]UKCA
IK koruma derecesi	IK04
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
İklimsel dayanım	'e uygunACS E10
Depolama ortam koşulları	-40...80 °C
Yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C
Mekanik dayanıklılık	Şoklar: 11 msn için 30 Gn Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz
Çalışma yüksekliği	2000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,800 cm
Package 1 Width	9,300 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	231,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,872 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	 Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------