



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | ComPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baureihe                     | ComPact NSX100 - 250<br>ComPact NSX100 - 250 DC PV neue Generation<br>ComPact NSX400 - 630<br>ComPact NSX400 - 630 neue Generation<br>ComPact NSX100 - 250 DC<br>ComPact NSX100 - 250 DC neue Generation<br>ComPact NSX100 - 250 DC PV<br>ComPact NSX100 - 250 DC PV neue Generation<br>ComPact NSX400 - 630 DC<br>ComPact NSX400 - 630 DC neue Generation<br>ComPact NSX400 - 630 DC PV<br>ComPact NSX400 - 630 DC PV neue Generation |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt- oder Komponententyp | Spannungsauslösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Geräteanwendung              | Steuerung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ des Spannungsauslösers   | Öffnerspule<br>Arbeitsstromauslöser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Uc]<br>Steuerkreisspannung  | 380 - 415 V AC 50 Hz<br>440 - 480 V AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kompatible Produktfamilie    | ComPact neue Generation ComPact NSX neue Generation<br>ComPact neue Generation ComPact NSX DC neue Generation<br>ComPact ComPact NSX<br>ComPact ComPact NSX DC<br>EasyPact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard                                                                                                                                                                                                           |

### Zusatzmerkmale

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Betriebsschwelle         | 0,7 - 1,1 x Un Öffnung                           |
| [tA] Antwortzeit         | 50 ms                                            |
| Typ des Steuersignals    | Gewartet<br>Impuls                               |
| Impulsdauer              | >= 20 ms                                         |
| Einschaltstromversorgung | 10&nbsp;VVA                                      |
| Hilfsanschlussklemme     | Feder0,5...1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 - AWG 16) |
| Drahtabsolierungslänge   | 7 mm                                             |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 4,5 cm  |
| VPE 1 Breite  | 4,6 cm  |
| VPE 1 Länge   | 6,0 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 114,0 g |
| VPE 2 Art     | BB1     |
| VPE 2 Menge   | 10      |
| VPE 2 Höhe    | 7,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 10,5 cm |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Länge   | 23,6 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 1,189 kg |
| VPE 3 Art     | S03      |
| VPE 3 Menge   | 60       |
| VPE 3 Höhe    | 30,0 cm  |
| VPE 3 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 3 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 7,515 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| PVC-frei                            | Ja                                                                                                                                                |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|