

# LA1KN11

TeSys K - Yardımcı kontak bloğu - 1 NA + 1  
NK - vida kelepçesi terminalleri



## Ana

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seri                                   | TeSys                                                                                             |
| Ürün adı                               | TeSys K                                                                                           |
| Ürün ya da bileşen tipi                | Yardımcı kontak bloğu                                                                             |
| Ürün grubu                             | LA1                                                                                               |
| Seri uyumluluğu                        | TeSys K LC1K[RETURN]TeSys K<br>CA2K[RETURN]TeSys K CA3K[RETURN]TeSys K<br>CA4K                    |
| Montaj konumu                          | Ön                                                                                                |
| Kutup kontak<br>düzenleme              | 1 NA + 1 NK                                                                                       |
| Contacts operation                     | Anlık                                                                                             |
| [Ue] nominal çalışma<br>voltajı        | 690 V AC 25...400 Hz                                                                              |
| [Ui] nominal yalıtım<br>voltajı        | 690 V 'e uygunIEC 60947-5-1<br>600 V 'e uygunUL 60947-5-1<br>600 V 'e uygunCSA C22.2 No 60947-5-1 |
| [Ith] klasik açık hava<br>termik akımı | 10 A (at 50 °C)                                                                                   |
| Standartlar                            | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048,5<br>JIS C8201-5-1       |
| Ürün sertifikaları                     | CB<br>Şeması[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CE                                            |

## Tamamlayıcı

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irms nominal kapama kapasitesi    | 110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İzin verilebilir kısa süreli akım | 80 A 1 sn<br>60 A 500 ms<br>110 A 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İlgili sigorta değeri             | 10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimum anahtarlama akımı         | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimum anahtarlama gerilimi      | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Çakışmama mesafesi                | 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yalıtım direnci                   | > 10 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bağlantılar - terminaller         | Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> esnek ile<br>Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 0,75...4 mm <sup>2</sup> esnek kablo uçsuz<br>Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1,5...4 mm <sup>2</sup> sert<br>Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,34...1,5 mm <sup>2</sup> esnek ile<br>Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 0,75...4 mm <sup>2</sup> esnek kablo uçsuz<br>Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1,5...4 mm <sup>2</sup> sert |
| Sıkma torku                       | 1,3 N.M - tornavidayla Philips No 2<br>1,3 N.m - tornavidayla pozidriv No 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yükseklik                         | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Genişlik                          | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Derinlik                          | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ürün ağırlığı                     | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ortam

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Çevresel özellik                | Normal ortam            |
| IP koruma derecesi              | IP20 'e uygun IEC 60529 |
| Koruyucu bakım                  | TC 'e uygun IEC 60068   |
| Depolama ortam koşulları        | -50...80 °C             |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25...50 °C             |
| Çalışma yüksekliği              | 2000 m                  |

## Paketleme üniteleri

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,972 cm  |
| Package 1 Width              | 3,403 cm  |
| Package 1 Length             | 3,895 cm  |
| Package 1 Weight             | 31,48 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1       |
| Number of Units in Package 2 | 10        |
| Package 2 Height             | 4,072 cm  |
| Package 2 Width              | 11,143 cm |
| Package 2 Length             | 16,648 cm |
| Package 2 Weight             | 320,0 g   |
| Unit Type of Package 3       | S02       |
| Number of Units in Package 3 | 100       |
| Package 3 Height             | 15,0 cm   |
| Package 3 Width              | 30,0 cm   |
| Package 3 Length             | 40,0 cm   |
| Package 3 Weight             | 3,75 kg   |

## Sürdürülebilirlik Teklifi

|                                 |                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sürdürülebilirlik teklif durumu | Green Premium ürünü                                                                                                                         |
| REACH Düzenlemesi               |  REACH Bildirisi                                         |
| REACH, SVHC içermez             | Evet                                                                                                                                        |
| EU RoHS Direktifi               | Uyumlu  EU RoHS Bildirisi                                |
| Toksik ağır metal içermez       | Evet                                                                                                                                        |
| Cıva içermez                    | Evet                                                                                                                                        |
| Çin RoHS Düzenlemesi            |  Çin RoHS Beyanı                                         |
| RoHS muafiyet bilgileri         |  Evet                                                    |
| Çevre Beyanı                    |  Çevresel Ürün Profili                                   |
| Döngüsellik Profili             | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur                                                                                               |
| WEEE                            | Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

## Sözleşme garantisi

|         |       |
|---------|-------|
| Garanti | 18 ay |
|---------|-------|