

LADT0

TeSys D - zaman gecikme yard kontak bloğu -
1NA + 1NK - vida kelepçesi terminalleri



Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün adı	TeSys Deca
Ürün ya da bileşen tipi	Zaman gecikme yardımcı kontak bloğu
Seri uyumluluğu	TeSys Deca CAD[RETURN]TeSys Deca LC1D[RETURN]TeSys F LC1F[RETURN]TeSys F CR1F
Montaj konumu	Ön
Kutup kontak düzenleme	1 NA + 1 NK
Contacts operation	Time delay
Zamanlayıcı tipi	Açma gecikmesi
Zaman gecikme aralığı	0.3...3 sn
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominal çalışma akımı	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V 'e uygun IEC 60947-5-1 600 V 'e uygun UL 60947-5-1 600 V 'e uygun CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A (at 60 °C)
Standartlar	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048,5
Ürün sertifikaları	IECEE CB Şeması[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]CEA

Tamamlayıcı

Irms nominal kapama kapasitesi	140 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V DC conforming to IEC 60947-5-1
İzin verilebilir kısa süreli akım	100 A 60 °C 1 sn 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Koruma tipi	GG sigorta 10 A
Mekanik dayanıklılık	5 Mcycles
Minimum anahtarlama akımı	5 mA
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V
Çakışmama süresi	1,5 Ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
Yalıtım direnci	> 10 MOhm
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek ile Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2,5 mm ² sert Vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2,5 mm ² sert Vida kelepçesi terminalleri
Sıkma torku	1,7 N.M - tornavidayla düz Ø 6 mm 1,7 N.M - tornavidayla Philips No 2 1,7 N.m - tornavidayla pozidriv No 2

Yükseklik	48 mm
Genişlik	44 mm
Derinlik	61 mm
Renk	Koyu gri

Ortam

Çevresel özellik	Normal ortam
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Koruyucu bakım	TH 'e uygun IEC 60068
Depolama ortam koşulları	-60...80 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...70 °C
Çalışma yüksekliği	3000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,200 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	74,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	140
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	11,018 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	101,340 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------