



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	MX diag & com
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	Elektrische Drucktaster aktiviert Schließbereit oder geöffnet Durch Spulen versorgt Fehler
[Un] voltage power supply	200 - 250 V AC 50/60 Hz 200 - 250 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,7 - 1,1 Un bei Öffnung
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Einschubtechnik
Maximum response time	60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ2 60 ms bei Öffnung für Masterpact MTZ3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,2 cm
VPE 1 Gewicht	1,168 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
