



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet-Interfacemodul Zubehör-Bausatz
Geräteanwendung	Kommunikation
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Gehäusevariante	Direkte Montage

Zusatzmerkmale

Kommunikations-Gateway	Ethernet TCP/IP für Modbus
Kommunikationsnetztyp	ULP, CANopen auf USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps auf RJ45
Montagemodus	Einschubtechnik
Montagehalterung	DIN-Schiene
Lokalisierung am Gerät	Gehäuse
Max. Versorgungsstrom	3 A
Leistungsaufnahme in W	72 W
Höhe	51 mm
Breite	51 mm
Tiefe	52,5 mm
Produktgewicht	0,075 kg
Geliefertes Zubehör	1 Anleitungsbblatt
Angebotstyp	Ersatzteil

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...70 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,5 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	11,5 cm
VPE 1 Gewicht	140,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,77 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------