




Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT G invólucro PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm Coluna autónoma - largura 850 mm Armário de fixação ao solo + calha - largura 600 + 300 mm Invólucro de montagem mural + calha - largura 600 + 300 mm Caixa Pacote - largura 600 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - horizontal instalação Easypact fixo CVS250 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca - horizontal instalação Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - horizontal instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo CVS100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo CVS250 horizontal instalação 1 x 4P fixo CVS250 horizontal instalação 1 x 3P fixo INS250 horizontal instalação 1 x 4P fixo INS250 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV100 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV100 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV250 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV250 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX100...160 horizontal instalação 1 x 3P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 4P fixo NSX250 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV160 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV160 horizontal instalação 1 x 3P fixo INV200 horizontal instalação 1 x 4P fixo INV200 horizontal instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 2 horizontal

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Número de módulos verticais (50 mm)	5 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	6 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm Caixa Pacote superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	6 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm Caixa Pacote superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INS250, connection block em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	4 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	4 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 600 + 300 mm armário de fixação ao solo + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 600 + 300 mm invólucro de montagem mural + calha superior ou inferior
	5 módulo(s)INV100, connection block em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	4 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 850 mm coluna autónoma superior ou inferior
	5 módulo(s)INV160, connection block em 600 mm ³ coluna autónoma superior ou inferior

Normas	IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASTA

Complementar

Entrada de cabo	Placa com recorte 0,33 mm parte superior 92 mm Placa com recorte 0,31 mm parte superior 42 mm Placa com recorte 0,31 mm fundo 42 mm Placa com recorte 0,35 mm top or bottom 142 mm
Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Textured Mate
Cor	Branco(RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	200 mm

Peso líquido	1,16 kg
--------------	---------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	21,0 cm
Package 1 Length	47,6 cm
Package 1 Weight	1,154 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	22,5 cm
Package 2 Width	32,0 cm
Package 2 Length	50,0 cm
Package 2 Weight	6,192 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	98,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------