



Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	CT
Produkt- oder Komponententyp	Stromwandler
Sekundärstrom	5 A
Genauigkeitsklasse	Klasse 0,5 bei 2,5 VA
[In] Bemessungsstrom	500 A

Zusatzmerkmale

Typ des Stromwandlers	Standard für Sammelschiene Spaltungskern
Stromwandlerverhältnis	500/5
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	500 A
Max. Sicherheitsfaktor	5
Zulässiger Strom	30000 A während 1 s
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	< 720 V 50 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	3 kV
Montagemodus	Durch Schrauben
Montagehalterung	DIN-Schiene Mit Schrauben auf Oberfläche befestigt
Breite	Außerhalb: 155 mm Innen: 85 mm
Höhe	Außerhalb: 198,15 mm Innen: 125 mm
Tiefe	58 mm
Elektrische Isolationsklasse	Klasse E
Öffnung der Schienen	80 x 120

Montage

Normen	VDE 0414 DIN 42600-2 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	16,0 cm
VPE 1 Länge	20,0 cm
VPE 1 Gewicht	1,43 kg
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	8

VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	12,004 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------