



Fő jellemzők

Termékcsalád	PowerLogic
Termék neve	CU
Termék vagy alkatrész típusa	Áramtranszformátor
Szekunder áram	5 A
Pontossági osztály	0,5 osztály -10 VA 1. osztály -12 VA
[In] névleges áram	400 A

Kiegészítő jellemzők

Áramtranszformátor típus	Trópusálló összekötő sínhez és kábelhez
Áramtranszformátor arány	400/5
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	24 kA
Dinamikus ellenállási áram	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] névleges üzemi feszültség	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] névleges szigetelési feszültség	3 kV
Szerelési mód	Klipsteszes Csavarozható Belső szerelés
Rögzítés	DIN sín Összekötő sínnek Szerelőlapot rögzítő keret
Szélesség	Külső: 56 mm
Magasság	Külső: 80 mm
Mélység	Frame : 43 mm Teljes : 63 mm
Átmérő	27 mm
Nettó súly	0,328 kg
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	3 kV
Elektromos szigetelési osztály	B osztály
Kábel külső átmérő	27 mm
Sínek nyílása	25.5 x 15.5 32.5 x 10.5
Tömítő	Nélkül

Környezet

Szabványok	VDE 0435 IEC 61869-2
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]CE
IP védettség	IP20
Relatív páratartalom	0...95 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,2 cm
1. csomag szélessége	7,2 cm
1. csomag hossza	9,4 cm
1. csomag súlya	322 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	35
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	11,71 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.