



Principal

Alcance	Merten
Tipo de produto ou componente	Termóstato
Apresentação do dispositivo	Mecanismo de fixação de quadro

Complementar

Montagem de dispositivos	Encastrado
Modo de fixação	Por parafusos
Aplicação do aparelho	Floor
Tipo de tecnologia	Electrónico
Aplicação específica do produto	Aquecimento
Função disponível	Com controlador electrónico Com redução da temperatura do interruptor Com redução da temperatura
Histerese	1 K
Tipo e composição dos contactos	1 NA
[In] corrente nominal	10 A
[Ue] tensão operacional nominal	230 V
Tipo de rede	AC
Frequência da rede	50/60 Hz
Índice de protecção IP	IP20
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	26 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,2 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	20,1 cm
Package 1 Weight	257,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,49 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------